

OSK 97JP M500 水分計測器

BA-M500



製品概要

水分計は、水分を素早く測定する必要があるあらゆる産業で広く使用できます。あらゆる産業で幅広く使用できます。固体、顆粒、粉体、コロイド、液体など様々なサンプルの水分を測定することができます。様々な業界の研究室や生産工程での要求を満たすことができます。様々な産業における実験室や生産工程の要件を満たすことができます。



特徴



- 操作インターフェースには、水分M、重量W、温度Tの3つの曲線が同時に表示されます。
- 表示画面は7インチの静電容量式タッチスクリーンを採用し、直感的で分かりやすく、反応が速い。



- 計器は自身のデータ記憶機能を持っています、それは過去の記録を見るために便利である測定データの最近の50セットを保管することができます。
- 計器にコミュニケーション機能があり、標準的なRS232コミュニケーション・インターフェイスはリアルタイムの結果を印刷するために便利です。



- シンプルなガイド付き操作で、トレーニングは不要。独自に作動させて下さい。
- 高速測定、便利操作、信頼性の高いデータの利点があります。



- 新しい測定システム、高速でプロフェッショナル。
- 特殊なリング加熱光源を使用することで、サンプルはより均一に加熱され、乾燥はより完全になり、浸透能力はより強くなり、測定はより速くなります。



この測定器は強力なデータ処理機能を持ち、標準USBインターフェースは水分データのソフトウェア分析を実現するために操作用コンピュータに接続することができます。ソフトウェアインターフェースは、測定曲線、サンプル名、サンプル重量、試験温度、試験時間、記録照会、実験データ記録印刷、記録およびエクスポート機能を含みます。



本装置は、自動、タイミング、手動、ステージ測定を含む4つのテストモードを備えています。ステージ測定は、異なる温度ステージで様々なサンプルのテストを実現し、業界で数多くの技術的な画期的な進歩を達成しています。テストモードの多様化は、様々なサンプルのテストニーズに対応することができます。



入力ロードセルは、温度ドリフトや時間ドリフトなどの計量問題を解決し、測定精度を向上しています。温度制御システムは入力した高感度温度制御部品を採用し、試験中の温度の正確性と制御性を確保している。



- 美しい外観、特許技術、コンパクトな構造。



- 使用過程での消耗品ゼロ、ステンレス製サンプルプレート、再利用可能、省エネ、環境保護



- 完璧なアフターサービスシステムは、タイムリーかつ迅速に顧客のフィードバック問題を解決する。



- 水分率、固形分率、水分曲線、固形分曲線、温度曲線、試験時間、一定重量時間、測定モード、設定温度、測定温度、初期重量値、最終重量値など12のパラメータを表示。

仕様：OSK 97JP M500

モデル	BA-M500
Weighing range	0-220g
Weighing accuracy	0.005g (5mg)
Moisture readability	0.01%
Temperature range	開始 -225 °C
Moisture measurement range	0.01 ~ 100%
Weighing sensor	輸入PWシリーズセンサー
Heating light source	タングステンハロゲンリングヒーター光源
Heating mode	高速
Test mode	自動、タイマー、マニュアル、ステージ
Timing time range	1~360分(拡張可能)
Display parameters	水分率、固形分率、水分曲線、固形分曲線、温度曲線;試験時間、定重量時間、測定モード、設定温度、測定温度、初期重量値、最終重量値。
Display language	英語
Data storage	最新50セットの測定データを保存(拡張可能)
Display curve	3つの試験曲線(水分M、重量W、温度Tを含む)を同時に表示
Sample pan dimension	直径:100 (mm)
Display	7インチ静電容量式タッチディスプレイ
Communication interface	標準RS232通信インターフェースと標準USBインターフェース
Optional accessories	マイクロプリンターとコンピューターソフトウェア
Product dimensions (L*W*H)	390x220x170 mm
Packing dimensions(L*W*H)	475x290x265 mm
Product net weight	3.65 kg
Package weight	5.2 kg

高田馬場支店

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-10-11

Tel:03-6908-5257 FAX:03-6908-5258

sales@ogawaseiki.jp