

ガスボンベ防火保管キャビネット

OSK997ZB

ガスボンベ防火保管キャビネット



内部にボンベ固定用台座を設置 (U型アルミ合金製)、ボンベを止めるナイロン製の帯でしっかりとボンベを固定できます。格納式傾斜板によりボンベの出し入れが容易です。



特徴

- ・ この保管キャビネットはFM Approvals認証を取得しており、米国職業安全健康管理局(OSHA)と消防協会(NFPA)の規制に準拠しています。
- ・ 経済的仕様
- ・ 易引火性液体、可燃性液体と低腐蝕性可燃性液体の保管に、3種のキャビネット
- ・ キャビネット全体1.2mm鋼板二重構造、38mm空気絶縁層により、熱源と内部の隔離ができます。
- ・ 上、中、下三点連動式のラッチで、扉を閉め、火炎の侵入を完全に防ぎます。
- ・ キャビネットは対角の排気口が設置で設計されているため、排気管を連結することにより内部の気体を排出可能で、排気口に設置されたフレームアレスター(消炎金網)により、保管庫内部への火炎の侵入を防ぎます。
- ・ 耐荷重が120kgの鋼板棚板は衝撃に強いフックで取り付け、そのフックの位置は簡単に変更できます。
- ・ キャビネット下部は4個のアジャスターにより水平調整が可能です。

注文番号 黄色	注文番号 紺色	注文番号 赤色	外寸法 W*D*H mm	内寸法 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	棚板数	扉タイプ	型式 & 仕様
S2045Y-G	S2045B-G	S2045R-G	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	-	セルフクローズ/ダブルドア	
M2045Y-G	M2045B-G	M2045R-G	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	-	マニュアル/ダブルドア	

オガワ精機株式会社

URL : www.ogawaseiki.jp

E-mail : sales@ogawaseiki.jp

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952