

OSK 97JP BMAシリーズ セミマイクロ分析天秤

BMA1265 BMA2285 BMA22105 BMA125 BMA165 BMA205



後側

製品概要



電磁力復元計量システム



大型グラフィック表示、簡単に効率的な操作



記録データベース：99の記録を保存可能、各記録には最大20の材料が含まれる



高度に一体化されたロードセル



多言語に対応：英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語



保存した計量値をGLP/ISO形式で記録する。日付、時刻、シリアル番号を含む



大型風防ガラスカバー、3枚のスライドドア付き。操作しやすい3枚スライドドア



キーボードのプラスチック保護

高田馬場支店

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-10-11

Tel:03-6908-5257 FAX:03-6908-5258

sales@ogawaseiki.jp.org



仕様：OSK 97JP BMAシリーズ

モデル	BMA1265	BMA2285	BMA22105	BMA125	BMA165	BMA205
最大計量(g)	62g/120g	82g/220g	102g/220g	122g	162g	210g
読取可能量(mg)	0.01mg/0.1mg			0.01mg		
最小計量(mg)	60mg			100mg		
安定時間	≤6秒					
計量表示	LCD (白バックライト、黒文字)					
パンサイズ	Φ 80mm					
動作温度	5-35℃ 20-80% 湿度					
再現性	0.03mg/0.1mg	0.05mg/0.1mg	0.05mg	0.05mg		
直線性	±0.08/±0.2mg	±0.1/ ±0.2mg	±0.1mg	±0.1mg		
ドラフトシールドサイズ	152mm×160mm×225mm					
校正重量	内部キャリブレーション					
オプション	プリンター					
パッケージ	345×215×345mm					
G.W./N.W.サイズ	8.25kg/5.8kg			8.3kg/5.85kg		
イオナイザー	オプション			標準		
言語	イタリア語／英語／ポルトガル語／ドイツ語／フランス語／スペイン語					
梱包サイズ	510x400x620mm(パレット含まない)					
電源	110-230V 50/60Hz 出力DC 12V 1A					