



<特徴>

- 岩石やコンクリート等堅い素材からのコアサンプルの採取に用います。
- クランプ機構によって切断サイクル時にサンプルをしっかりと固定します。
- 透明の円筒により安全保護機能が付属します。
- 特に円筒形の試料から、細い径の試料を抜き取るためのクランプ装置も利用可能です（オプション）
- ドリルビットは含まれませんので、別途必要なサイズをご注文下さい。（付属品参照）

ドリルビット

オプションのクランプ装置
32C0331

写真の構成は32C0330 32C0331 ドリルビット

<仕様>

品番	32C0330	32C0330/Z
価格	お問い合わせ下さい	お問い合わせください
消費電力(W)	1800W	
回転速度	1485/2720rpm 切り替え	
コア抜き直径	21.46~63.5mm（ドリルビットによる）	
トレイ外寸法(mm) W x D x H	600 x 500 x 200	
重量（約、kg）	80	
電源	230V AC (50Hz)	110V AC (60Hz)

<バージョンアップ用付属品>

品番	32C0331
品名	クランプ装置
価格	お問い合わせください
機能	最大100mm直径までの円筒試料を固定し、より細い径の試料を採取するクランプ

<特別付属品>

品名	品番	採取直径(mm)	適用長さ(mm)	価格
ダイヤモンドコアビット	32C0342	21.46	110	お問い合わせください
ダイヤモンドコアビット	32C0343	30.1	110	お問い合わせください
ダイヤモンドコアビット	32C0344	38.1	110	お問い合わせください
ダイヤモンドコアビット	32C0345	42.04	120	お問い合わせください
ダイヤモンドコアビット	32C0346	54.74	140	お問い合わせください
ダイヤモンドコアビット	32C0347	63.5	150	お問い合わせください