

OSK 50LQ200 タブレットプレス機・打錠機/RoTab T




タブレットプレス機・打錠機 RoTab T

- ドイツ kg-pharma製 ベストセラー
- 単層タブレット
- 軽量、コンパクト、機動的で多能
- 簡単かつ迅速な清掃性
- cGMPに準拠したバリデーション

	
Production and R&D	Single layer tablets
	
EU/IPT B,D etc.	Scale-Up
	
max. 48,000 tabs/h	15" Touchscreen

<特長>

- ☐ 単層タブレットの生産
- ☐ 充填深さによる自動タブレット重量調整
- ☐ ダイテーブルとオプティファイラーのRPMを無段階に調整可能
- ☐ サーボ駆動ローラーステーション
- ☐ サーボ式タブレット硬度調整
- ☐ 適切な間隔での自動パンチ潤滑



<きめ細かな使いやすさ>

◎1つのタレットで全ての標準的のツールフォーマットを使用可能な単層R&Dタブレットプレス機。420kgと軽量かつコンパクトで、様々なオペレーションエリアへ移動が可能。また産業用PCシステムと組み合わせた高度な計装技術により最良なパフォーマンスを提供。

<仕様>

品番	OSK50LQ200			
RoTab T	B-10	D-8	B/D-4	FlexAdapt X-8
タブレット最大径	16mm	25mm	16/25mm	25mm
パンチステーション数	10	8	4/4	8
ツール (EU基準)	B-30.16*	D-38.1*	B/D	B/BB/BBS/D
最大充填深さ (1層目/2層目)	20mm			
最大圧縮力 (プレ/メイン)	2(10)kN / 60 kN			
上杵挿入深さ	2-4mm			
最大容量 (タブレット/時)	48,000**	38,400**	19,200**	38,400**
消費電力	3.5kW			
重量 (Net)	約420kg			
容積 (L×W×H)	1,200×600×1,790mm			
英文ソフトウェア(以下、計測項目)	R&D		R&D Plus	
・プレ圧縮力	●		●	
・メイン圧縮力	●		●	
・排出力	●		●	
・錠剤テイクオフ力	×		●	
・パンチ力変位計測	×		●	
・パンチきつさ	×		●	

*直径 **製品による



OSK オガワ精機株式会社

[高田馬場支店]
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL : 03-6908-5257 FAX : 03-6908-5258
Email : sales@ogawaseiki.jpn.org

ver1-0_2020-6-30