

## OSK 93JM301 凍結乾燥器 フリーズドライヤー



### <特長>

- 真空ポンプへの水分混入を防ぎながら、コンデンサーは—は-80℃以下で凍結し、自動凍結乾燥を行う。
- 手動コントロールにより、凍結乾燥プロセスのより綿密なモニタリングと観察が可能。電源on-off スイッチ、手動・自動のモード選択スイッチ、コンデンサー凍結スイッチ、真空ポンプスイッチ、パージスイッチ、予備凍結スイッチ、濃縮システムスイッチ。
- 自動カスケードサイクル冷凍システム
- ステンレスドラムタイプのコンデンサーがコールドトラップ温度を-80℃以下に保ち、均一に水分を集める。凝縮プロセスは視覚的監察可。コンデンサーは耐腐食仕様
- ホットガスにより凝縮アイスをトラップ上で30分以内にデフロスト、排水します。
- 真空ポンプはガスバラストバルブ2段階制御、オイルの逆流防止

### <仕様>

真空ポンプ・ドライチャンバー・多岐管等アクセサリすべては別売りとなります。

型番	OSK 93JM301	OSK 93JM302	OSK 93JM303	OSK 93JM304
性能	コンデンサー冷却温度			
	-70℃～-85℃			
	5ℓ	10ℓ	12ℓ	5ℓ
	8ℓ	12ℓ	18ℓ	8ℓ
	冷凍機			2×1 1/2馬力(2×約1100W)
	1 1/4馬力(約920W)			
規格	外寸(mm)			850W×750D×885H
	800W×705D×860H			
	電源			
	220V 60Hz、230V 50Hz			
	製造所認証			
	ISO9001, ISO14001, CE			
オプション				
ドライチャンバー: マルチドライチャンバー/ドライチャンバー/クリアドライチャンバー/加熱ドライチャンバー/多岐管チャンバー				
プロダクトシェルフ	PH1316			
真空ポンプ	ISL136(196LPM)/ISL201(283LPM)			

### オプション



真空ポンプ



多岐管



プロダクトヒーター



ドライチャンバー



クリアドライチャンバー



乾燥プラスチック

**OSK** オガワ精機株式会社

オガワ精機株式会社 高田馬場支店  
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11  
TEL : 03-6908-5257, FAX : 03-6908-5258  
Email : sales@ogawaseiki.jp.org