

セメントサンプラー

規格

EN 196-7/ASTM C183/
AASHTOC127

2つのタイプがあります。

・62-L0001 パック詰めセメント
チューブサンプラー

包装からセメントをサンプリングする時に使います。真鍮製、外径32mm、長さ700mm

・62-L0002 バルクセメントサンプラー

バルクで保管されている、もしくはバルク出荷のセメントのサンプリングに使用されます。これはスロットの付いた二本の同心円の真鍮管で構成されています。

内管は回転してスロットを閉じてサンプルを取り出します。内管の容量は約3Lです。

発注情報

62-L0001

包装セメントのサンプリング管
重量:約2kg

62-0002

バルクセメントのサンプラー
重量:約5kg

比重(相対密度)

規格

JIS R 5201

EN 196-9/ASTM C188

AASHTO T133

62-L0003

ルシャテリエフラスコ

水硬性セメントと石灰の比重を測定するために使用され、この250mL容量の瓶には0~1mL及び18~24mLまで0.1mL刻み精度0.05mLの目盛の付いたネックのあるガラス製瓶です。重量は約500g。

付属品

62-D1635

チャタウェイへら、純ニッケル製
長さ120mm

62-L0003



62-D1635

モルタルの空気含有量、密度方式

規格

ASTM C185/AASHTO T137

62-L0048

スチールメジャー

密度法は、新たに混合したモルタルの空気含有量を測定するために使用します。

モールドは鋼製で内径76.2mm長さ88.1mmです。温度23°Cで水400±1mLを保持するよう較正されています。

付属品

62-D1635

チャタウェイへら、純ニッケル製
長さ120mm

63-L2700/E24

ガラスプレート、直径120mm

63-L0040/11

堅木タンパー 12x25x150mm

鋼製メジャー62-L0048と付属品 62-D1635、62-L2700/E24
及び63-L0040/11Testing equipment for the construction industry **CONTROLS****OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234 FAX : 03-3200-0373

Email : sales@ogawaseiki.jp.org